



## Garnitura preciznega lepilnega traku, Širina×dolžina (mm×m): 30X50



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083772 30X50
GTIN	4062406242374
Razred artikla	02A

### Opis

#### Izvedba:

Univerzalno uporabni lepilni trakovi za številna področja uporabe, kot so popravila, zaščita, lepljenje in pakiranje.

Za ostre barvne robove na gladkih in rahlo hrapavih podlagah, odporno proti UV-svetlobi.

- **Tanek standardni trak za prekrivanje iz specialnega papirja (Washi) za ostre barvne robove na gladkih in rahlo hrapavih podlagah**
- **Dober oprijem in odpornost proti trganju**
- **Čas uporabnosti v notranjosti do 3 mesece in na prostem do 4 tedne**

#### Priporočilo:

Pred lepljenjem preverite primernost podlage.

Lepilna masa: Akrilat

Debelina: 0,08 mm

Število lepilnih trakov: 8

### Tehnični opis

Dolžina	50 m
Število lepilnih trakov	8

## Podatkovni list

Širina	30 mm
Barva	oranžna
Lepilna moč na jeklu	0,11 N/mm
temperaturna obstojnost do	100 °C
Črtalo na voljo	ne
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Temperatura skladiščenja	20 °C
Raztegljivost	4 %
Debelina	0,08 mm
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Posebnosti	UV-odporni
Posebnosti	možnost trganja z roko
Posebnosti	Oster barvni rob
Lepilna masa	Akriat
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Fiksiranje
Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Lepljenje
Natezna trdnost	3,8 N/mm
Vrsta izdelka	Lepilni trak