



Lepilni trak za preproge, bela, Širina×dolžina (mm×m): 50X25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083773 50X25
GTIN	4062406242381
Razred artikla	02A

Opis

Izvedba:

Trak iz tkanine s toplotnim lepilom za preprosta lepljenja in popravila. PE-laminiranje poskrbi tudi za vodoodbojnost. Možnost uporabe pri številnih prekrivnih delih in lepljenjih. Posebej za uporabo v primerih, ko je potrebna visoka odpornost proti trganju. Preprosto odvijanje in trganje ob odpornosti proti drgnjenju.

Čas uporabnosti v notranjosti in na prostem do 2 tedne.

Priporočilo:

Pred lepljenjem preverite primernost podlage.

Vrsta lepilnega traku: dvostranski

Lepilna masa: Sintetični kavčuk

Debelina: 0,2 mm

Tehnični opis

Uporaba	Fiksiranje
Uporaba	Montaža
Uporaba	Trajno lepljenje

Podatkovni list

Nosilni material	Tkanina
Lepilna moč na jeklu	0,11 N/mm
Dolžina	25 m
Barva	bela
Debelina	0,2 mm
Črtalo na voljo	ne
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Širina	50 mm
temperaturna obstojnost do	70 °C
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Lepilna masa	Sintetični kavčuk
Temperatura skladiščenja	20 °C
Material pokrova	Papir
Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Značilnost blagovnega imena	bela
Vrsta izdelka	Lepilni trak