

HOLEX**Garnitura preciznega lepilnega traku, Širina×dolžina (mm×m): 18X50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083772 18X50
GTIN	4062406242336
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Univerzalno uporabni lepilni trakovi za številna področja uporabe, kot so **popravila, zaščita, lepljenje in pakiranje.**

Za ostre barvne robove na gladkih in rahlo hrapavih podlagah, odporno proti UV-svetlobi.

- **Tanek standardni trak za prekrivanje iz specialnega papirja (Washi) za ostre barvne robove na gladkih in rahlo hrapavih podlagah.**
- **Dober oprijem in odpornost proti trganju.**
- **Čas uporabnosti v notranjosti do 3 mesece in na prostem do 4 tedne.**

Priporočilo:

Pred lepljenjem preverite primernost podlage.

Tehnični opis

Število lepilnih trakov	12
Debelina	0,08 mm
Dolžina	50 m
Raztegljivost	4 %

Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Lepilna moč na jeklu	0,11 N/mm
Natezna trdnost	3,8 N/mm
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Fiksiranje
Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Lepljenje
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Lepilna masa	Akriat
Posebnosti	UV-odporni
Posebnosti	možnost trganja z roko
Posebnosti	Oster barvni rob
Temperatura skladiščenja	20 °C
Barva	oranžna
Črtalo na voljo	ne
Širina	18 mm
temperaturna obstojnost do	100 °C
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Vrsta izdelka	Lepilni trak