

HOLEX

Vpenjalna glava, oblika AD z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 kratka, Vpenjalni Ø D1: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300225 16
GTIN	4062406242640
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrci. Kakovost centriranja G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Z izvrtinami za hladilni kanal. Brez možnosti zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	16 mm
Previsna dolžina A	63 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	16
Zunanji Ø D	48 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	AD
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 16 mm	309900 16
--	-----------