

Garant**Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice HiRunER, BT 30 A = 60, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302839 16M
GTIN	4062406243418
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena, za mirnejši krožni tek so vsa držala prenapeta. Standardno z izvrtino Balluffchip, visokozmogljiva vpenjalna matica (do 25.000 min⁻¹).

Prednosti:

- **Odlična točnost krožnega teka sistema (glava + vpenjalna stročnica + vpenjalna matica), točnost krožnega teka 3 µm z 2-µm-vpenjalno stročnico, 6 µm s 5-µm-vpenjalno stročnico.**
- **Ekstremne vpenjalne sile (do faktorja 2v primerjavi s standardno glavo za ER-vpenjalne stročnice).**
- **Učinek dušenja vibracij zaradi 2-delne vpenjalne matice.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. s **precizno vpenjalno matico.**

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806,
AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835,
ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434,
ER-vpenjalne stročnice Fahrion art. 308901 – 309434,
ER-vpenjalni ključ art. 309748; 309749; 309757; 309758.

Napotek:

- **Vpenja le nazivni Ø do tolerance Ø h10.**
- **Vpenjalna matica ni v kombinaciji s tesnilnim obročkom.**
- **Uporabljajte samo v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.**

Vpenjalna širina: 1 - 10 mm
Zunanji Ø D: 24 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica: 309618 16M

Tehnični opis

Vpenjalna širina	1 - 10 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica	309618 16M
Zunanji Ø D	24 mm
Trn za rezkarje	BT 30 A = 60
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-monomatica mini za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER Mini za ER 16M	309618 16M
Ključ s polžem HiRunER Tip 16M	309757 16M
Ključ s polžem HiRunER za momentne ključe Tip 16M	309758 16M