


Garant

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice HiRunER, BT 40 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11M



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302844 11M |
| GTIN | 4062406243425 |
| Razred artikla | 31A |

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena, za mirnejši krožni tek so vsa držala prenapeta. Standardno z izvrtino Balluffchip, visokozmogljiva vpenjalna matica (do 25.000 min⁻¹).

Prednosti:

- **Odlična točnost krožnega teka sistema (glava + vpenjalna stročnica + vpenjalna matica), točnost krožnega teka 3 µm z 2-µm-vpenjalno stročnico, 6 µm s 5-µm-vpenjalno stročnico.**
- **Ekstremne vpenjalne sile (do faktorja 2v primerjavi s standardno glavo za ER-vpenjalne stročnice).**
- **Učinek dušenja vibracij zaradi 2-delne vpenjalne matice.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vključno s **precizno vpenjalno matico**.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806,
 AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835,
 ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434,
 ER-vpenjalne stročnice Fahrion art. 308901 – 309434,
 ER-vpenjalni ključ art. 309748; 309749; 309757; 309758.

Napotek:

- **Vpenja le nazivni Ø do tolerance Ø h10.**
- **Vpenjalna matica ni v kombinaciji s tesnilnim obročkom.**
- **Uporabljajte samo v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.**

Vpenjalna širina: 1 - 7 mm
 Zunanji Ø D: 16 mm
 Nadomestna ER-vpenjalna matica: 309618 11M

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------------------------|
| Vpenjalna širina | 1 - 7 mm |
| Zunanji Ø D | 16 mm |
| Nadomestna ER-vpenjalna matica | 309618 11M |
| Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |
| Oblika | ADB |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Izvertina Balluffchip | da |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |

Pribor

| | |
|---|------------|
| ER-monomatica mini za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER Mini za ER 11M | 309618 11M |
| Ključ s polžem HiRunER Tip 11M | 309757 11M |
| Ključ s polžem HiRunER za momentne ključe Tip 11M | 309758 11M |