

Garant**ER-monomatica mini za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER Mini, za ER: 11M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309618 11M
GTIN	4062406243487
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Vitka, simetrična izvedba.

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.

Primerno za :

Glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER Mini.

Precizne glave za ER-vpenjalne stročnice art. 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalni ključ art. 309757; 309758.

Napotek:

Glave in vpenjalne matice so posamično centrirane!

Standard: DIN 6499 D

Celotna dolžina L: 19,1 mm

Zunanji Ø D: 16 mm

Navoj: M20×1

maksimalni zatezni moment: 20 Nm

Tehnični opis

Celotna dolžina L	19,1 mm
-------------------	---------

Navoj	M20×1
Zunanji Ø D	16 mm
maksimalni zatezni moment	20 Nm
Standard	DIN 6499 D
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice

Pribor

Ključ s polžem HiRunER za momentne ključe Tip 11M	309758 11M
Ključ s polžem HiRunER Tip 11M	309757 11M