

Garant**ER-monomatica mini za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER Mini, za ER: 16M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309618 16M
GTIN	4062406243494
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Vitka, simetrična izvedba.

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.

Primerno za :

Glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER Mini.

Precizne glave za ER-vpenjalne stročnice art. 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalni ključ art. 309757; 309758.

Napotek:

Glave in vpenjalne matice so posamično centrirane!

Standard: DIN 6499 D

Celotna dolžina L: 21,6 mm

Zunanji Ø D: 24 mm

Navoj: M24×0,75

maksimalni zatezni moment: 30 Nm

Tehnični opis

Zunanji Ø D	24 mm
-------------	-------

za ER	16 mm
Celotna dolžina L	21,6 mm
Navoj	M24×0,75
maksimalni zatezni moment	30 Nm
Standard	DIN 6499 D
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice

Pribor

Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm	613300 25
Ključ s polžem HiRunER Tip 16M	309757 16M
Ključ s polžem HiRunER za momentne ključe Tip 16M	309758 16M