

Garant**Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice HiRunER, HSK-A 63 srednja, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	305524 16M
GTIN	4062406243456
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena, za mirnejši krožni tek so vsa držala prenapeta. Standardno z izvrtino Balluffchip, visokozmogljiva vpenjalna matica (do 25.000 min⁻¹).

Prednosti:

- **Odlična natančnost krožnega teka sistema (glava + vpenjalna stročnica + vpenjalna matica), natančnost krožnega teka 3 µm z 2-µm-vpenjalno stročnico, 6 µm s 5-µm-vpenjalno stročnico.**
- **Ekstremne vpenjalne sile (do faktorja 2 v primerjavi s standardno glavo za ER-vpenjalne stročnice).**
- **Učinek dušenja vibracij zaradi 2-delne vpenjalne matice (mini izvedba, enodelna).**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vključno s **precizno vpenjalno matico**.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880,
nasadni ključ art. 309890,
ER-vpenjalni ključ art. 309748; 309749; 309757; 309758,
ER-vpenjalne stročnice Fahrion art. 308901 – 309434.

Napotek:

- **Vpenja le nazivni Ø do tolerance Ø h10.**
- **Vpenjalna matica ni v kombinaciji s tesnilnim obročkom.**
- **Precizno glavo za vpenjalne stročnice vedno uporabljajte v kombinaciji s precizno vpenjalno matico art. 309617; 309618.**

· **Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.**

Vpenjalna širina: 1 - 10 mm

Previsna dolžina A: 100 mm

Zunanji Ø D: 24 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309618: 16M

Tehnični opis

Previsna dolžina A	100 mm
za ER-vpenjalne stročnice	16
Zunanji Ø D	24 mm
Vpenjalna širina	1 - 10 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309618	16M
Trn za rezkarje	HSK-A 63 srednja
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
z notranjim hlajenjem	da
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-monomatica mini za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER Mini za ER 16M	309618 16M
Ključ s polžem HiRunER Tip 16M	309757 16M
Ključ s polžem HiRunER za momentne ključe Tip 16M	309758 16M