

HOLEX**Mini LED reflektor, Tip: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081573 7
GTIN	4062406242473
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Kompakten in zmogljiv LED-akumulatorski reflektor za mobilno uporabo. S kompaktnimi merami je izjemno primeren za uporabo kot ročna svetilka. Nastavljive magnetne noge omogočajo tudi stacionarno uporabo.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno s polnilnim kablom USB-C.

Tehnični opis

Cona ATEX	brez
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Sijalke	LED modul
Celotna dolžina	89 mm

Masa	255 g
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Svetlobni tok, stopnja 2	350 lm
Svetlobni tok	100 lm
Napajanje	Akumulatorska
Čas delovanja v 2. stopnji	4 h
Kapaciteta akumulatorja	2,6 Ah
Celotna širina	30 mm
Celotna višina	95 mm
Čas obratovanja	10 h
Napetost akumulatorja	3,7 V
Število vključenih akumulatorjev	1
Svetlobni tok, stopnja 3	700 lm
Čas delovanja v 3. stopnji	2 h
Vrsta izdelka	Reflektorji