

**Garant****ER-hidravlična vpenjalna stročnica z vpenjalno matico ER25, Ø d: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319742 16
GTIN	4062406244040
Razred artikla	31W

**Opis****Izvedba:**

Velika prilagodljivost, za uporabo pri struženju v statičnih držalih za vpenjalne stročnice, vendar tudi pri gnanih orodjih. Najboljše lastnosti krožnega teka.

Za gnana orodja z zunanjim navojem.

**Prednosti:**

- **Idealne lastnosti blaženja vibracij poskrbijo za optimalne površine obdelovancev in daljšo življenjsko dobo.**
- **Hitra in preprosta uporaba.**
- **Prilagodljiva uporaba vmesnih puš.**
- **Odlično centriranje.**

**Uporaba:**

Primerno za vrtanje, povrtavanje, grezenje in tudi za uporabo nožev za notranje struženje.

**Tehnični opis**

Ø d <sub>2</sub>	46 mm
Navoj M	M32 × 1,5
Ø d	16 mm
Dolžina L	49 mm

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava