

Garant**ER-hidravlična vpenjalna stročnica z vpenjalno matico ER32, Ø d: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319743 20
GTIN	4062406244064
Razred artikla	31W

Opis**Izvedba:**

Velika prilagodljivost, za uporabo pri struženju v statičnih držalnih za vpenjalne stročnice, vendar tudi pri gnanih orodjih. Najboljše lastnosti krožnega teka.

Za gnana orodja z zunanjim navojem.

Prednosti:

- **Idealne lastnosti blaženja vibracij poskrbijo za optimalne površine obdelovancev in daljšo življenjsko dobo.**
- **Hitra in preprosta uporaba.**
- **Prilagodljiva uporaba vmesnih puš.**
- **Odlično centriranje.**

Uporaba:

Primerno za vrtanje, povrtavanje, grezenje in tudi za uporabo nožev za notranje struženje.

Tehnični opis

Ø d	20 mm
Navoj M	M40 × 1,5
Ø d ₂	50 mm
Dolžina L	58,3 mm

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava