

Garant**ER-hidravlična vpenjalna stročnica z zunanjim navojem ER25, Ø d: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319746 16
GTIN	4062406244088
Razred artikla	31W

Opis**Izvedba:**

Velika prilagodljivost, za uporabo pri struženju v statičnih držalih za vpenjalne stročnice, vendar tudi pri gnanih orodjih. Najboljše lastnosti krožnega teka.

Za gnana orodja z notranjim navojem.

Prednosti:

- **Idealne lastnosti blaženja vibracij poskrbijo za optimalne površine obdelovancev in daljšo življenjsko dobo.**
- **Hitra in preprosta uporaba.**
- **Prilagodljiva uporaba vmesnih puš.**
- **Odlično centriranje.**

Uporaba:

Primerno za vrtanje, povrtavanje, grezenje in tudi za uporabo nožev za notranje struženje.

Tehnični opis

Ø d ₂	46 mm
Navoj M	M32 × 1,5
Dolžina L	49 mm
Ø d	16 mm

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava