

**Garant****ER-hidravlična vpenjalna stročnica z zunanjim navojem ER25, Ø d: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319746 12
GTIN	4062406244071
Razred artikla	31W

**Opis****Izvedba:**

Velika prilagodljivost, za uporabo pri struženju v statičnih držalnih za vpenjalne stročnice, vendar tudi pri gnanih orodjih. Najboljše lastnosti krožnega teka.

Za gnana orodja z notranjim navojem.

**Prednosti:**

- **Idealne lastnosti blaženja vibracij poskrbijo za optimalne površine obdelovancev in daljšo življenjsko dobo.**
- **Hitra in preprosta uporaba.**
- **Prilagodljiva uporaba vmesnih puš.**
- **Odlično centriranje.**

**Uporaba:**

Primerno za vrtanje, povrtavanje, grezenje in tudi za uporabo nožev za notranje struženje.

Ø d<sub>2</sub>: 42 mm

Dolžina L: 51 mm

Navoj M: M32×1,5

**Tehnični opis**

Ø d <sub>2</sub>	42 mm
Ø d	12 mm

Navoj M	M32x1,5
Dolžina L	51 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna stročnica