

Garant**Podnožje, magnetno, Tip: 15****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 366745 15 |
| GTIN | 4062406244828 |
| Razred artikla | 310 |

Opis**Izvedba:**

- Uporablja se kot dodatna oporna točka za preprečevanje vibracij na obdelovancu.
- Izjemno primerno v kombinaciji s primeži.
- Natančno in preprosto pozicioniranje pri navpičnem in vodoravnem vpenjanju.
- Z rebrasto površino za ročno nastavljanje višine in zevom ključa za bolj zanesljivo naleganje.
- Z varovalom vzmetenega naležnega elementa.
- Možnost točkovnega naleganja v poljubnem položaju.

Uporaba:

Za preprečevanje vibracij, zlasti pri vpenjanju tankih obdelovancev.

Material:

Vzmetno jeklo

Primerno za:

Vsi primeži, zaradi podnožja primerno za vse vpenjalne situacije.

Tehnični opis

| | |
|--------|-------|
| Premer | 20 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------------|---------------|
| Material | Vzmetno jeklo |
| Višina H | 27 - 40 mm |
| Nihanje | z dušenjem |
| Vrsta izdelka | Podnožje |