

**Garant****Navojna rezkalna glava, z navojem, Ø D: 21mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218110 21
GTIN	4062406245221
Razred artikla	21R

**Opis****Uporaba:**

- **Za velike in globoke navoje.**
- **Za cilindrične notranje navoje; druge obračalne ploščice in nosilci po ponudbi.**
- **Za navoj skozi in zaprte izvrtine.**
- **Univerzalno za levi in desni navoj.**
- **Majhna rezalna sila.**

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina $L_1$	14 mm
Efektivni Ø D	20,75 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	19,2 mm
Število rezil Z	2
Velikost ploščice	11
Vijak za obračalno ploščico	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Vpenjalni navoj	M8
Ø zveze $D_1$	14,1 mm
$L_2$	5,2 mm
Število vpenjalnih utorov	2

Uporaba pri načinu vrtnja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtnja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
Izvedba držala	z navojem
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

## Pribor

6 mm zamenljivo stebloza Torx® Profil Torx® TX8	659922 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200