


Garant**Rezkalna ploščica, HB7720, Korakov na colo: 11-7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218133 11-7
GTIN	4062406245399
Razred artikla	21D

Opis**Izvedba:**

Velikost ploščice 16.

Uporaba:

Za notranji in zunanji navoj 55° v skladu s standardom B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Tehnični opis

Prevleka	TiCN
Korakov na colo	7 - 11
Notranja/zunanja uporaba	za zunanje varnostne obroče
Notranja/zunanja uporaba	za notranje varnostne obroče
Korak navoja	2,309 mm
Za navoj	1 5/8-8
Število rezil Z	1
Zvrst	HB7720
Rezalni material	HM

Kot profila	55 stopinj
Velikost ploščice	16 mm
Podajanje f_z v jeklo < 1100 N/mm ²	0,05 mm
Podajanje f_z v INOX < 900 N/mm ²	0,03 mm
Smer rezanja	desni in levi
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	140 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	120 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	80 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	70 m/min	K
CuZn	primerno	120 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		