

Garant**Držalo za odrezovanje eco, radialno, HSK-T 63, za višino lista H: 32mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 318843 32 |
| GTIN | 2050002039506 |
| Razred artikla | 36D |

Opis**Uporaba:**

Za vpenjanje zarezovalnih listov z dovajanjem hladilnega sredstva vseh običajnih proizvajalcev. Nepotrebne luknje za dovajanje je mogoče zapreti z vijaki, vključenimi v obseg dobave. Vklj. s kroglično pršilno šobo.

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|-------------|
| L ₁ | 60 mm |
| za višino lista H | 32 mm |
| Previsna dolžina A | 65 mm |
| Zunanji Ø D | 90 mm |
| Izravnava osi orodja | radialni |
| Trn za rezkarje | HSK-T 63 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 |
| z notranjim hlajenjem | da |

Vrsta izdelka

Držalo za odrezovanje