

**Garant****Držalo za odrezovanje eco, radialno, PSC 63, za višino lista H: 32mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	318906 32
GTIN	2050002039537
Razred artikla	36D

## Opis

### Uporaba:

Za vpenjanje zarezovalnih listov z dovajanjem hladilnega sredstva vseh običajnih proizvajalcev. Nepotrebne luknje za dovajanje je mogoče zapreti z vijaki, vključenimi v obseg dobave. Vklj. s kroglično pršilno šobo.

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

### Napotek:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

## Tehnični opis

L <sub>1</sub>	45,5 mm
Previsna dolžina A	50 mm
Zunanji Ø D	107 mm
za višino lista H	32 mm
Trn za rezkarje	PSC 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Držalo za odrezovanje