

Garant**Držalo za odrezovanje eco, aksialno, desno, HSK-T 63, za višino lista H: 32mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	318844 32
GTIN	2050002039513
Razred artikla	36D

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje zarezovalnih listov z dovajanjem hladilnega sredstva vseh običajnih proizvajalcev. Nepotrebne luknje za dovajanje je mogoče zapreti z vijaki, vključenimi v obseg dobave. Vklj. s kroglično pršilno šobo.

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	75 mm
Previsna dolžina A	160 mm
Srednji zamik konic f	32 mm
za višino lista H	32 mm
Izravnava osi orodja	aksialno
Lega orodja	desni
Trn za rezkarje	HSK-T 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za odrezovanje

