

Garant**Držalo za odrezovanje Eco, aksialno, desno, PSC 63, za višino lista H: 32mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	318907 32
GTIN	2050002039544
Razred artikla	36D

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje zarezovalnih listov z dovajanjem hladilnega sredstva vseh običajnih proizvajalcev. Nepotrebne luknje za dovajanje je mogoče zapreti z vijaki, vključenimi v obseg dobave. Vklj. s kroglično pršilno šobo.

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Napotek:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

za višino lista H	32 mm
Zunanji Ø D	96 mm
Srednji zamik konic f	32,5 mm
Previsna dolžina A	160 mm
Trn za rezkarje	PSC 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za odrezovanje

