

BENNING**Multimeter, Oznaka proizvajalca: MMP3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473300 MMP3
GTIN	4014650440846
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Čvrsto ohišje iz umetne mase z velikim 3 1/2, 4 ali 4 3/4-colskim LCD-prikazovalnikom.

Uporaba:

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe. Nudijo visoko varnost in več dodatnih funkcij. Digitalni multimeter v žepnem formatu. Majhen in ozek (132×86×19 mm) – s težo samo 130 g.

Standard:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami, merilnimi vodniki, kompaktno zaščitno torbo in navodili za uporabo.

Tehnični opis

Frekvenca	1 mHz – 5 MHz
Merilni postopek	RMS
luknjačev z držalom	0,1 mV – 600 V
Upor	0,1 Ω – 40 MΩ

Osnovna točnost	0,6 %
Enosmerna napetost DC	0,1 mV – 600 V
Število vključenih baterij	2
Pomnilniška funkcija	HOLD
Obseg prikaza	5000
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 LR44
Kategorija prenapetosti	CAT III 300 V
Kategorija prenapetosti	CAT II 600 V
Kalibriranje	I3
Kapaciteta	10 pF – 100 µF
Napajanje	Baterijsko napajanje
Material ohišja	Umetna masa
Vrsta izdelka	Multimetri

Storitve

Kalibriranje digitalnega multimetra Število decimalnih mest 3	027000 3
DAkS-kalibriranje Digitalni multimeter Število decimalnih mest 3	027010 3

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij LR44	081560 LR44
--	-------------