

**Garant**

**Zmogljiva rezkalna glava z izvrtino za hladilni kanal Oblika ADB, SK 50 kratka, Vpenjalni Ø D1: 16mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300398 16
GTIN	4062406245658
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Vsa držala prenapeta.
- Vklj. s 4 izvrtinami za hladilne kanale.

**Prednosti:**

- Rezkar se ne izvleče, tudi brez enkratnih sunkov.
- Optimizirana zunanja kontura – lastnosti blaženja.
- Udobna uporaba z diferencialnim navojem.
- Zlom držala rezkarja skorajda ni mogoč.
- Precizna izvedba.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835, oblika B in DIN 6535 oblika HB. Izjemno primerno za TPC-rezkanje oz. uporabo z velikimi podajANJI. Rezkar se ne izvleče, natančen krožni tek, **procesna varnost!**

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	63 mm
Zunanji Ø D	47,1 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	16 mm
$\varnothing D_2$	43 mm
Trn za rezkarje	SK 50 kratka
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

## Pribor

Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50