

Garant**Vijak kolenske ročice, Tip: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	259018 4
GTIN	4062406349486
Razred artikla	29Y

Opis

Vijak kolenske ročice 4 Pogon: SW2,5
Navoj: M6
Dolžina L: 16,65 mm
Zatezni moment: 2 Nm

Tehnični opis

Navoj	M6
Pogon	SW2,5
Dolžina L	16,65 mm
Zatezni moment	2 Nm
Vrsta izdelka	Vijak