

**Garant****Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 40 kratek, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 303710 25     |
| GTIN                  | 4062406250324 |
| Razred artikla        | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena. Vsa držala prenapeta (miren tek). Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

- **Kakovostna precizna vpenjalna matica.**
- **Vpenjalna matica fino centrirana ( $G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$ ).**
- **Prevečena precizna vpenjalna matica zagotavlja optimalne lastnosti glede odpornosti proti obrabi oziroma prenosa vrtilnega momenta.**

**Prednosti:**

Zaradi **dvojnega stika s koničnim in planim naleganjem** nastane veliko stabilnejša in natančnejša vpenjalna situacija:

- **Boljša kakovost površine**
- **Daljša življenjska doba orodij**
- **Nespremenjeno vpetje v vretenu (tudi pri visokem številu vrtljajev)**
- **Večja točnost krožnega teka**

BT-dvostični vpenjalni trn se lahko vstavi tudi v standardno BT-vretno stroja – in obratno. Vendar pridejo prednosti dvojnega stika do izraza samo pri uporabi dvostičnega vpenjalnega trna in dvostičnega vretena.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice št. 308881–309434, vpenjalni ključ za stružne glave ER št. 309680–309720 bzw. 613300, ER-vpenjalna matica 309610.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Napotek:**

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

## Tehnični opis

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Previsna dolžina A                              | 70 mm                              |
| Vpenjalna širina                                | 1 - 16 mm                          |
| za ER-vpenjalne stročnice                       | 25                                 |
| Zunanji Ø D                                     | 42 mm                              |
| a   | 1 mm                               |
| Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309580      | 25                                 |
| Vpenjalni ključ za stružne glave ER art. 309680 | 25                                 |
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>                      | 1-16 mm                            |
| Trn za rezkarje                                 | BT 40 kratek                       |
| Standard vpenjalnega trna                       | JIS B6339                          |
| Standard vpenjalnega trna                       | JIS B6339                          |
| Oblika  | AD                                 |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev    | G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                        | ≤ 3 µm                             |
| Strategija odrezovanja                          | HSC                                |
| Izvedba   | BT-DC                              |
| Izvertina Balluffchip                           | da                                 |
| Vrsta izdelka                                   | Glave za vpenjalne stročnice       |

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 25 | 309680 25 |
|--|-----------|