

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika AD, BT 30 kratek, Vpenjalni Ø D1: 6mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 303830 6 |
| GTIN | 4062406250607 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.**
- **Primerno za nakrčevanje HSS- in HM-orodij.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek).**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**

Prednosti:

Zaradi **dvojnega stika s koničnim in planim naleganjem** nastane veliko stabilnejša in natančnejša vpenjalna situacija:

- **Boljša kakovost površine**
- **Daljša življenjska doba orodij**
- **Nespremenjeno vpetje v vretenu (tudi pri visokem številu vrtljajev)**
- **Večja točnost krožnega teka**

BT-dvostični vpenjalni trn se lahko vstavi tudi v standardno BT-vreteno stroja – in obratno. Vendar pridejo prednosti dvojnega stika do izraza samo pri uporabi dvostičnega vpenjalnega trna in dvostičnega vretena.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806,
podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410 – 302417,
naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354400.

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------------------------|
| Previsna dolžina A | 80 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 6 mm |
| Zunanji Ø D | 27 mm |
| a | 1 mm |
| Trn za rezkarje | BT 30 kratek |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 |
| Oblika | AD |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Izvedba | BT-DC |
| Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |