

**HOLEX****Kombinirani trn za rezkarje Oblika A, SK 40 kratka, Ø trna d1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300837 40
GTIN	4062406251758
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Z izvrtino Balluff/RFID-čip. Vsa držala fino peskana s steklenimi zrnici.

**Uporaba:**

- **Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.**
- **S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840.

**Napotek:**

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

**Tehnični opis**

Dolžina trna za rezkarje L <sub>3</sub> s sojemalnim obročem	27 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	40
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	41 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	40 mm
Zunanji Ø D	70 mm

Primeren specialni ključ art. 309840	40
Previsna dolžina A	60 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	40
Vpenjalni $\varnothing D_1$	40 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 6 $\mu$ m
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

## Pribor

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Specialni ključ za $\varnothing$ trna 40 mm	309840 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni vijak za rezkar za $\varnothing$ trna 50 mm	309860 50
Specialni ključ za $\varnothing$ trna 50 mm	309840 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Sojemalni obroč za $\varnothing$ trna 40 mm	309870 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50

Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm	309860 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50