

**Garant****Garnitura vzporednih podlog, magnetna spodnja stran, ozka, Dolžina: 125mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	366320 125
GTIN	4062406250478
Razred artikla	31Z

## Opis

**Izvedba:****Natančnost:** toleranca višine  $\pm 0,01$  mm; toleranca širine  $\pm 0,02$  mm.**Trdota:** 50–55 HRC.**Prednosti:**

- Prilagodljiva uporaba zahvaljujoč integriranim paličnim magnetom na spodnji strani.
- Krajši čas opremljanja.

## Tehnični opis

Širina	5 mm
Število letev	5 par
Višina	20 mm
Višina	30 mm
Višina	35 mm
Višina	37 mm

Višina	39 mm
Vrsta izdelka	Vzporedne podloge

---

## Pribor

Par vzporednih podlog, 125×5Spodnja stran, magnetna Višina 39 mm	366323 39
Par vzporednih podlog, 125×5Spodnja stran, magnetna Višina 30 mm	366323 30
Par vzporednih podlog, 125×5Spodnja stran, magnetna Višina 20 mm	366323 20
Par vzporednih podlog, 125×5Spodnja stran, magnetna Višina 37 mm	366323 37
Par vzporednih podlog, 125×5Spodnja stran, magnetna Višina 35 mm	366323 35