

Garant**Garnitura vzporednih podlog, magnetna spodnja stran, ozka, Dolžina: 160mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	366320 160
GTIN	4062406250485
Razred artikla	31Z

Opis

Izvedba:**Natančnost:** toleranca višine $\pm 0,01$ mm; toleranca širine $\pm 0,02$ mm.**Trdota:** 50–55 HRC.**Prednosti:**

- Prilagodljiva uporaba zahvaljujoč integriranim paličnim magnetom na spodnji strani.
- Krajši čas opremljanja.

Tehnični opis

Višina	25 mm
Višina	37 mm
Višina	42 mm
Višina	45 mm
Višina	47 mm
Število letev	5 par

Širina	5 mm
Vrsta izdelka	Vzporedne podloge

Pribor

Par vzporednih podlog, 160×5Spodnja stran, magnetna Višina 47 mm	366324 47
Par vzporednih podlog, 160×5Spodnja stran, magnetna Višina 25 mm	366324 25
Par vzporednih podlog, 160×5Spodnja stran, magnetna Višina 45 mm	366324 45
Par vzporednih podlog, 160×5Spodnja stran, magnetna Višina 42 mm	366324 42
Par vzporednih podlog, 160×5Spodnja stran, magnetna Višina 37 mm	366324 37