

**Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika A, SK 40 A = 100, Ø trna d1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301027 16
GTIN	4062406251918
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Kratka prevesna dolžina.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrnci.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Tehnični opis

Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	16
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	17 mm
Ø trna d ₁	16 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	16
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	38 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	16 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave