



## Reducirna tulka za MK-držalo z izbijalno peto, oblika AD, SK 40 kratka, MK notranji: 2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301165 2
GTIN	4062406252175
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

- Brušeno znotraj in zunaj.
- Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrnci.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

### Tehnični opis

Previsna dolžina A	50 mm
Notranji morsekonus	2
Zunanji Ø D	32 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 12.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 8 µm
Vrsta izdelka	Adapter z vpenjalom

