

**Reducirna tulka za MK-držalo Oblika A, SK 40 kratka, MK notranji: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301245 1
GTIN	4062406252236
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- **Brušeno znotraj in zunaj.**
- **Z izvrtino Balluff/RFID-čip.**

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrnici.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	25 mm
Previsna dolžina A	50 mm
Notranji morsekonus	1
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 8 µm
Vrsta izdelka	Adapter z vpenjalom

