

Art. 237521 vel. 2 za Ø 18–25 mm (77 mm)
 1 ključ z ročajem v obliki zastavice: Art. 625920 vel. 8IP
 Art. 625920 vel. 10IP
 1 izvijač za notranji 6-kotnik: Art. 627424 vel. 4
 2 vijaka za notranji 6-kotnik: Art. 237522 vel. M5×12
 2 podložki: Art. 237523
 2 krožnikasti vzmeti: Art. 237524

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 239652 (8IP3; 1,28 Nm), za nož za notranje struženje art. 237521, vel. 1.

Vijak za obračalno ploščico art. 239653 (8IP; 1,28 Nm) za nož za notranje struženje art. 237521, vel. 2 in držalo ploščic art. 237517, vel. 1 in 2.

Vijak za obračalno ploščico art. 239653 (10IP1; 2,8 Nm), za držalo ploščic art. 237517, vel. 3.

Napotek:

Primerno obračalno rezalno ploščico **CCGT0602..** in **CCGT09T3..** (npr. art. 237695/237698) naročite posebej.

Pri ciklu izstruževanja pazite na orientacijo rezil $\pm 20^\circ$!

Tehnični opis

Povezava	ER40
Uporaba vrtanja	poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	Prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Polnilni kos	237520
Cilindrični vijak Tip M5X12	237522 M5X12
Podložka	237523
Držalo za obračalne ploščice Tip 3	237517 3
Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Okrogla glava. 6-kotnik 4 mm	627424 4

Nož za notranje struženje Tip 2	237521 2
Krožnikasta vzmet	237524
Telo z zobatimi zarezi	237519
Izvijač za profil Torx Plus®, z ročajem v obliki zastavice Profil Torx Plus® 8IP	625920 8IP
Držalo za obračalne ploščice Tip 1	237517 1
Držalo za obračalne ploščice Tip 2	237517 2
Izvijač za profil Torx Plus®, z ročajem v obliki zastavice Profil Torx Plus® 10IP	625920 10IP
Nož za notranje struženje Tip 1	237521 1
Mostiček Tip 2	237518 2