

**Reducirna tulka za MK-držalo Oblika A, SK 50 kratek, MK notranji: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301255 4
GTIN	4062406252298
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- **Brušeno znotraj in zunaj.**
- **Z izvrtino Balluffchip.**

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrnici.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Natančnost krožnega teka: $\leq 8 \mu\text{m}$

Previsna dolžina A: 70 mm

Zunanji \varnothing D: 48 mm

Tehnični opis

Notranji morsekonus	4
Zunanji \varnothing D	48 mm
Previsna dolžina A	95 mm
Trn za rezkarje	SK 50 kratek
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	$\leq 8 \mu\text{m}$

Vrsta izdelka

Adapter z vpenjalom