



Pnevmatski udarni vijaknik 3/8 col–1/2 col, Tip: 7749



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079202 7749
GTIN	015451593339
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Robustni udarni vijakniki z **udobnim enoročnim preklopom s tehnologijo Side-2-Side**, kompozitnim ohišjem z lastnostmi izolacije pred mrazom in robustnim dvojnimi udarnim mehanizmom. Uravnotežena razporeditev mase za večje udobje pri delu. Odvajanje odpadnega zraka skozi ročaj v smeri navzdol. **Zatezna zmogljivost je brezstopenjsko nastavljiva.**

Območje vrtilnega momenta: 135 - 704 Nm

Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9): M24

Maksimalno število vrtljajev: 7000 min⁻¹

Profil vpenjala za orodje: 4-kotnik

Mere vpenjala za orodja: 1/2 col

Največja poraba stisnjenega zraka: 540 l/min

Tehnični opis

Profil vpenjala za orodje	4-kotnik
Maksimalne vibracije v skladu z EN	10,9 m/s ²
Mere vpenjala za orodja	1/2 col

Podatkovni list

Največja poraba stisnjenega zraka	540 l/min
Dolžina	171 mm
Območje vrtilnega momenta	135 - 704 Nm
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M24
Masa	1,8 kg
Oznaka proizvajalca	7749
Delovni hrup	95 dB(A)
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Maksimalno število vrtljajev	7000 min ⁻¹
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)