

**HOLEX****Spojno držalo za udarni vijačnik, Tip: 2/75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	650009 2/75
GTIN	4062406252335
Razred artikla	62D

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta oblika, primerna za udarne in impulzne vijačnike z 1/4-colskimi vpenjali Hex (notranji 6-kotnik). Z vzmetno kroglico in funkcijo sprostitve - spojno držalo zanesljivo drži nasadni ključ.

**Uporaba:**

Kot vmesni del za pritrditev nasadnih ključev z notranjim 4-kotnikom na strojne vijačnike z vpenjalom za notranji 6-kotnik.

**Material:**

Krom-vanadijevo jeklo. Površina brunirana.

**Tehnični opis**

Pogonski profil	6-kotno spojno držalo
celotna dolžina	75 mm
Pogon na strani stroja	E 6,3 (1/4 col)
Zunanji 4-kotnik	1/4 col
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	brunirani
Primerno za strojno uporabo	da
Vrsta izdelka	Spojno držalo

