

**HOLEX****Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo, 4xD, Ø DC: 40mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 235010 40     |
| GTIN                  | 4062406253721 |
| Razred artikla        | 22L           |

**Opis****Izvedba:**

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill združuje ekonomičnost in tehnično izpopolnjeno zmogljivost.

Možnost uporabe tudi pri zahtevnem vrtanju do 4xD.

**Toleranca izvrtine:** -0,05/+0,3 mm

**Uporaba:**

Z obračalnimi ploščicami art. 235030 – 235082.

Potrebne so tako obračalne ploščice SOMT za zunanje ležišče obračalnih ploščic kot tudi obračalne ploščice XOMT za notranje ležišče obračalnih ploščic.

**Obseg dobave:**

Z vijaki za obračalno ploščico (brez obračalnih rezalnih ploščic).

**Priporočilo:**

Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.

**Tehnični opis**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
|-------------------------------|-------------------------|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Število rezil Z                                    | 1                            |
| Ø držala D <sub>s</sub>                            | 40 mm                        |
| Serija   | HOLEX Pro                    |
| Nazivni Ø D  | 40                           |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice            | 232980 6 (TX15;3Nm)          |
| Uporabna dolžina L <sub>1</sub>                    | 164 mm                       |
| Dolžina držala L <sub>s</sub>                      | 70 mm                        |
| Celotna dolžina L                                  | 266 mm                       |
| Maksimalna meja nastavljanja V <sub>maks</sub>     | 0,35 mm                      |
| Prevesna dolžina L <sub>A</sub>                    | 196 mm                       |
| Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D                          |
| Držalo   | ISO 9766                     |
| Uporaba vrtanja                                    | pogojno paketno vrtanje      |
| Uporaba vrtanja                                    | pogojno poševen izhod        |
| Uporaba vrtanja                                    | pogojno poševno navrtanje    |
| Uporaba vrtanja                                    | pogojno prečno vrtanje       |
| Uporaba vrtanja                                    | pogojno prečno vrtanje       |
| Uporaba vrtanja                                    | pogojno okrogel              |
| z notranjim hlajenjem                              | da                           |
| Strategija odrezovanja                             | HPC                          |
| Vrsta izdelka                                      | Sveder za obračalne ploščice |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| 6 mm zamenljivo stebloza Torx® Profil Torx® TX15                                | 659922 TX15 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500  |