

**SOMT070308, HBD30, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	235050 UNI
GTIN	4062406253912
Razred artikla	22K

Opis**Izvedba:**

Središčno rezilo omogoča hitro in zanesljivo centriranje svedra. Zunanje rezilo nudi odličen nadzor odrezkov.

Uporaba:

Obračalne ploščice SOMT izključno na zunanjem rezilu. Obračalne ploščice XOMT izključno na središčnem rezilu.

Primerno za:

HOLEX Pro Drill art. 235000 – 235010.

Tehnični opis

Prevleka	TiAIN
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT070308
Zvrst	HBD30
Rezalni material	HM

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm²

0,06 - 0,12

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	50 m/min	S
GG(G)	primerno	130 m/min	K
CuZn	primerno	220 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		