

HOLEX**ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre, ER 32, Nazivni Ø vpenjanja d: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309458 12
GTIN	4062406254421
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

- Vpetje navojnega svedra prek krogličnega vpenjalnega mehanizma po obodu.
- Integrirana priprava za hitro vpenjanje.
- Vpenjalne stročnice za vrtanje navojev podobno DIN 6499 / ISO 15488.

Prednosti:

Hitra zapora in sprostitvev z uporabo vzmeti. Vijačenje na štirikotniku navojnega svedra ni potrebno.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Napotek:

Vpenja le nazivni Ø. **Ni primerno za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.**

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	12 mm
Trn za rezkarje	ER 32
Zunanji Ø D	32 mm
Celotna dolžina L	49 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

