

Garant**Hidravlično raztežno držalo VDI 40, VDI 40, ØD1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319754 20
GTIN	4062406254506
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

Edinstven vpenjalni mostiček, omogoča vpenjanje držal h6 in h7. Čelno lasersko graviranje in izravnalni vijak na držalu za preprosto in jasno usmeritev noža za notranje struženje. Vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine. Primerno za notranje hlajenje.

Dva pritrdilna vijaka za najboljšo dostopnost, naj gre za glavno vreteno ali protivreteno. Vklj. s kroglično pršilno šobo.

Prednosti:

- **Idealne lastnosti blaženja vibracij poskrbijo za optimalne površine obdelovancev in daljšo življenjsko dobo.**
- **Hitra in preprosta uporaba.**
- **Prilagodljiva uporaba vmesnih puš.**
- **Odlično centriranje.**

Uporaba:

Primerno za vrtanje, povrtavanje, grezenje in tudi za uporabo nožev za notranje struženje.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	42 mm
Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
Masa	0,6 kg

Zunanji Ø D	42 mm
Previsna dolžina A	64 mm
Trn za rezkarje	VDI 40
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava