

**Škarje za pločevino orodno jeklo, desnorezno, Celotna dolžina: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	760201 250
GTIN	4062406253790
Razred artikla	72D

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Glava škarij svetla, ročaja sta odprta in lakirana oz. potopno lakirana. Iz **orodnega jekla**, rezili induktivno kaljeni (HRC 58 – 60); tudi za V2A-pločevino do 1,0 mm.

Uporaba:

Za ravne reze.

Standard:

Ähnlich **DIN 6438**

Tehnični opis

Dolžina rezil	60 mm
celotna dolžina	250 mm
Vrsta uporabe	desnorezno
Vrsta izdelka	Škarje