

**HOLEX**

**Škarje za pločevino, ideal z dvokomponentnimi ročaji, desnorezno, Celotna dolžina: 260mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	766042 260
GTIN	4062406254827
Razred artikla	72D

## Opis

### Izvedba:

Glava škarij kovana v utopu, rezili induktivno kaljeni. Nastavljiv vijak, dvojni ročni prenos z vgrajeno odpiralno vzmetjo.

Mikro nazobljena rezila. **Glava škarij iz plemenitega jekla** (HRC 58–60), ročaja iz jeklene pločevine, nikljana. Dvokomponentna prevleka ročajev z zaščitnimi, dobro oprijemljivimi mehкими vložki.

**Zmogljivost rezanja: pločevina do 1,8 mm; V2A-pločevina do 1,2 mm.**

### Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.

## Tehnični opis

celotna dolžina	260 mm
Dolžina rezil	33 mm
Vrsta uporabe	desnorezno
Vrsta izdelka	Škarje