

HOLEX

**Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjaven matirano, skala z desne proti levi,
Celotna dolžina: 300mm**



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 461815 300 |
| GTIN | 4062406254803 |
| Razred artikla | 42G |

Opis

Izvedba:

Iz **nerjavnega** vzmetnega tračnega jekla. Zelo razločne, elektrolitsko jedkane, črne črtice in številke z gladko površino. Zaradi varnosti so robovi zaobljeni.

Na zgornjem robu je 1/2-milimetrska merilna skala, na spodnjem robu pa 1-milimetrska merilna skala. **Skala z desne proti levi.**

Tehnični opis

| | |
|------------------|-----------------------|
| Širina preseka | 13 mm |
| Kalibriranje | F8 |
| Debelina preseka | 0,5 mm |
| Dolžina | 300 mm |
| Standard | EG II |
| Material | Plemenito jeklo, INOX |
| Vrsta izdelka | Ravnila |

Storitve

| | |
|--|------------|
| Kalibriranje jeklenega metra maksimalna dolžina 500 mm | 026200 500 |
|--|------------|