

Tajima

Tračni meter s posebno močno zaščito ohišja, magnetni kaveljč na koncu traku, Dolžina traku: 5/25m

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 462338 5/25 |
| GTIN | 4975364028426 |
| Razred artikla | 46R |

Opis**Izvedba:**

Zelo robusten tračni meter G-Lock s **posebno močno zaščito ohišja**. Nedrseče ohišje. Pomični drsni kaveljč na koncu traku, trojno zakovičeno. Avtomatsko navijanje in zaustavitev traku. Blažilnik zmanjšuje obremenitev pri navijanju. Dobro čitljiva skala na sprednji in zadnji strani. Trak rumene barve, merilna skala je črne/rdeče barve, akrilna prevleka za zaščito proti obrabi. Vklj. s sponko za pas.
Z magnetnim kaveljčcem na koncu traku.

Tehnični opis

| | |
|----------------|--------------|
| Dolžina ohišja | 67 mm |
| Širina ohišja | 28 mm |
| Višina ohišja | 63 mm |
| Širina traku | 25 mm |
| Standard | EG II |
| Kalibriranje | G1 |
| Vrsta izdelka | Tračni metri |

Storitve

Kalibriranje Tračni meter maksimalna dolžina 5/2 m

026240 5/2