

**Garant**

**Glava za vpenjalne stročnice, ekstra vitka, z notranjim hlajenjem, SK 40 A = 120, Vpenjalna širina: 2-6 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300783 2-6
GTIN	4062406256029
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Zunanji in notranji konus sta brušena.
- Držala prenapeta.
- Standardno z izvrtino Balluffchip.
- Vpenjalna stročnica se z vpenjalnim vijakom od zadaj vpne skozi vpenjalno glavo, vpenjalna matica ni potrebna!

**Prednosti:**

Ekstremno vitka izvedba omogoča obdelavo tudi težko dostopnih sestavnih delov, na primer pri izdelavi orodja in kalupov.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalnim vijakom in ključem s T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806,

AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835,

**GARANT vpenjalne stročnice art. 309563,**

**vpenjalne stročnice ALBRECHT art. 309572 – 309573.**

Strategija odrezovanja: HSC

Ø D<sub>1</sub>: 9,6 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Zunanji Ø D: 27 mm

**Tehnični opis**

Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Ø D <sub>1</sub>	9,6 mm
Zunanji Ø D	27 mm
Vpenjalna širina	2 - 6 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 120
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice