

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**ER-adapter / vpenjalna stročnica, izjemno vitka izvedba, Za ER-vpenjalno stročnico: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309571 32
GTIN	4250261555962
Razred artikla	34F

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljeno, brušeno in predhodno centrirano. Prilagoditev standardnih glav za ER-vpenjalne stročnice na izjemno vitke vpenjalne stročnice art. 309572 in 309573.

Prednosti:

Manj motečih kontur omogoča obdelavo tudi na težko dostopnih obdelovancih. Dovajanje hladilnega sredstva skozi orodje ali vzdolž držala.

Uporaba:

Za uporabo zlasti na stružnici pri statičnih ali gnanih orodjih, pa tudi pri glavah za ER-vpenjalne stročnice.

Tehnični opis

L ₂	12 mm
Zunanji Ø D	13,5 mm
L ₁	25 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

Pribor

Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbaNotranje hlajenje Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	309572 1
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbazatesnjen Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309573 2
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbaNotranje hlajenje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309572 6
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbazatesnjen Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	309573 1
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbazatesnjen Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309573 6
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbaNotranje hlajenje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309572 4
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbazatesnjen Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309573 5
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbazatesnjen Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309573 3
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbaNotranje hlajenje Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309572 2
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbaNotranje hlajenje Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309572 3
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbaNotranje hlajenje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309572 5
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbazatesnjen Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309573 4