

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**ER-adapter / vpenjalna stročnica, izjemno vitka izvedba, Za ER-vpenjalno stročnico: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309571 25
GTIN	4250261555955
Razred artikla	34F

**Opis****Izvedba:**

V celoti kaljeno, brušeno in predhodno centrirano. Prilagoditev standardnih glav za ER-vpenjalne stročnice na izjemno vitke vpenjalne stročnice art. 309572 in 309573.

**Prednosti:**

**Manj motečih kontur** omogoča obdelavo tudi na težko dostopnih obdelovancih. Dovajanje hladilnega sredstva skozi orodje ali vzdolž držala.

**Uporaba:**

Za uporabo zlasti na stružnici pri statičnih ali gnanih orodjih, pa tudi pri glavah za ER-vpenjalne stročnice.

**Tehnični opis**

L <sub>2</sub>	12 mm
Zunanji Ø D	13,5 mm
L <sub>1</sub>	25 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

**Pribor**

Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbazatesnjen Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309573 4
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbaNotranje hlajenje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309572 4
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbazatesnjen Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309573 3
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbazatesnjen Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309573 2
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbazatesnjen Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309573 6
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbazatesnjen Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309573 5
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbaNotranje hlajenje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309572 5
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbaNotranje hlajenje Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	309572 1
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbaNotranje hlajenje Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309572 3
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbaNotranje hlajenje Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309572 2
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbaNotranje hlajenje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309572 6
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbazatesnjen Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	309573 1