


**CNMG 09T304, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250090 HBT020
GTIN	4062406256050
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	HBT020
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304
Prevleka	TiCN
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Lomilec odrezkov	PF

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje