


**CNMG 120404, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250092 HBT020
GTIN	4062406256074
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	PF
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HBT020
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Prevleka	TiCN
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje