

**CNMG 120404, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250196 HBT020
GTIN	4062406256135
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 120404 HBT020 Zvrst: HBT020
Lomilec odrezkov: PM
Globina reza a_p : 0,8 - 5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 280 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	HBT020
Globina reza a_p	0,8 - 5 mm
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje